


# Saniflex APST

## Oarmerad platinahärdad silikonslang

DB0690  
160509

APST oarmerad silikonslang används främst vid Läkemedels, Bioteknisk, Livsmedelstillverkning och håller mycket hög renhet. Platinahärdningen och en väl kontrollerad tillverkningsprocess och paketering sker i renrum, vilket ger en slang med mycket låg extraktion, hög ytfinitet och god hanterbarhet.

Slangarna har full batchspårbarhet och har genomgått omfattande fysikaliska, kemiska och biologiska prov och uppfyller kraven från USP klass VI, FDA 21 CFR 177.2600, ISO 10993, EP 3.1.9, NSF-51, 3A, RoHS, REACH och "Animal free". Batchcertifikat kan fås på begäran.



### Tekniska data:

Material:	AdvantaPure™ NI-201 Bio-Pharmaceutical Grade, platinahärdad silikonelastomer.
Hårdhet:	Standard 50 Shore A
Töjbarhet:	Min 650 %
Dragbrottgräns:	Min 8,27 MPa
Rivhållfasthet:	Min 3,3 kg/mm
Temperatur:	-73 till +204°C
Sterilisering:	Autoklavering Gammastrålning
Dimensioner:	Standard (se nästa sida) Special Metriska dim. Id 0,8mm – 25,4mm



### Kopplingar

Adaptrar i plast och stål eller fast monterade stålkopplingar i en mängd olika utföranden som Tri-Clover, svetsändar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm. Stålkopplingarna är polerade och heat-nummermärkta och levereras med 3.1 certifikat. Varje plastadapter möter USP klass VI och har ett ingraverat lot-nummer för full spårbarhet.

### Gjutna slangförgreningar eller anslutningar (Single-use)

Fasta integrerade slangförgrening eller anslutningar(TC) med helt slät insida.

#### Fördelarna är stora:

- Rengöringen blir enkel och effektiv genom att det inte finns några fickor eller kanter där smuts och produktrester kan samlas.
- Förgreningen är starkare än slangens vilket gör att den inte läcker eller kan lossa vid tryck, pulsering och/eller smörjande medier.
- Lågt tryckfall genom att det inte finns någon strypning.

Vanliga applikationer är t ex fyllmaskiner och slangpumpar med 2 pumphuvuden. Kontakta Saniflex AB för mer information om tillgängliga alternativ.



**saniflex ab**

**Saniflex APST / Artikelnummer och dimensioner**

 DB0690  
 160509

Artikelnr	Beskrivning	Förpack. Storlek	ID		YD		Vägg	
			tum	mm*	tum	mm*	tum	mm*
100 019	APST-0030-0160P	7,62 m.	0,030	0,8	0,160	4,1	0,065	1,7
100 020	APST-0030-0160L	15,24 m.	0,030	0,8	0,160	4,1	0,065	1,7
100 031	APST-0063-0125P	7,62 m.	0,063	1,6	0,125	3,2	0,031	0,8
100 032	APST-0063-0125L	15,24 m.	0,063	1,6	0,125	3,2	0,031	0,8
100 033	APST-0063-0125K	30,48 m.	0,063	1,6	0,125	3,2	0,031	0,8
100 037	APST-0063-0188P	7,62 m.	0,063	1,6	0,188	4,8	0,063	1,6
100 038	APST-0063-0188L	15,24 m.	0,063	1,6	0,188	4,8	0,063	1,6
100 039	APST-0063-0188K	30,48 m.	0,063	1,6	0,188	4,8	0,063	1,6
100 067	APST-0094-0219K	30,48 m.	0,094	2,4	0,219	5,6	0,063	1,6
100 070	APST-0094-0281K	30,48 m.	0,094	2,4	0,281	7,1	0,094	2,4
100 084	APST-0125-0250P	7,62 m.	0,125	3,2	0,250	6,4	0,063	1,6
100 082	APST-0125-0250L	15,24 m.	0,125	3,2	0,250	6,4	0,063	1,6
100 085	APST-0125-0250K	30,48 m.	0,125	3,2	0,250	6,4	0,063	1,6
100 083	APST-0125-0250 -300	91,44 m.	0,125	3,2	0,250	6,4	0,063	1,6
100 087	APST-0125-0313P	7,62 m.	0,125	3,2	0,313	7,9	0,094	2,4
100 088	APST-0125-0313L	15,24 m.	0,125	3,2	0,313	7,9	0,094	2,4
100 086	APST-0125-0313K	30,48 m.	0,125	3,2	0,313	7,9	0,094	2,4
100 106	APST-0156-0406L	15,24 m.	0,156	4,0	0,406	10,3	0,125	3,2
100 115	APST-0188-0313P	7,62 m.	0,188	4,8	0,313	7,9	0,063	1,6
100 116	APST-0188-0313L	15,24 m.	0,188	4,8	0,313	7,9	0,063	1,6
100 117	APST-0188-0313K	30,48 m.	0,188	4,8	0,313	7,9	0,063	1,6
100 118	APST-0188-0375P	7,62 m.	0,188	4,8	0,375	9,5	0,094	2,4
100 119	APST-0188-0375L	15,24 m.	0,188	4,8	0,375	9,5	0,094	2,4
100 121	APST-0188-0375K	30,48 m.	0,188	4,8	0,375	9,5	0,094	2,4
100 123	APST-0188-0438P	7,62 m.	0,188	4,8	0,438	11,1	0,125	3,2
100 124	APST-0188-0438L	15,24 m.	0,188	4,8	0,438	11,1	0,125	3,2
100 125	APST-0188-0438K	30,48 m.	0,188	4,8	0,438	11,1	0,125	3,2
100 152	APST-0250-0313K	30,48 m.	0,250	6,4	0,313	8,0	0,031	0,8
100 154	APST-0250-0375P	7,62 m.	0,250	6,4	0,375	9,5	0,063	1,6
100 155	APST-0250-0375L	15,24 m.	0,250	6,4	0,375	9,5	0,063	1,6
100 156	APST-0250-0375K	30,48 m.	0,250	6,4	0,375	9,5	0,063	1,6
100 158	APST-0250-0375 -300	91,44 m.	0,250	6,4	0,375	9,5	0,063	1,6
100 162	APST-0250-0438L	15,24 m.	0,250	6,4	0,438	11,1	0,094	2,4
100 164	APST-0250-0438K	30,48 m.	0,250	6,4	0,438	11,1	0,094	2,4
100 166	APST-0250-0438 -300	91,44 m.	0,250	6,4	0,438	11,1	0,094	2,4
100 169	APST-0250-0500P	7,62 m.	0,250	6,4	0,500	12,7	0,125	3,2
100 170	APST-0250-0500L	15,24 m.	0,250	6,4	0,500	12,7	0,125	3,2
100 171	APST-0250-0500K	30,48 m.	0,250	6,4	0,500	12,7	0,125	3,2

Artikelnr	Beskrivning	Förpack. Storlek	ID		YD		Vägg	
			tum	mm*	tum	mm*	tum	mm*
100 211	APST-0313-0438P	7,62 m.	0,313	7,9	0,438	11,1	0,063	1,6
100 212	APST-0313-0438L	15,24 m.	0,313	7,9	0,438	11,1	0,063	1,6
100 213	APST-0313-0438K	30,48 m.	0,313	7,9	0,438	11,1	0,063	1,6
100 235	APST-0313-0500P	7,62 m.	0,313	7,9	0,500	12,7	0,094	2,4
100 236	APST-0313-0500L	15,24 m.	0,313	7,9	0,500	12,7	0,094	2,4
100 237	APST-0313-0500K	30,48 m.	0,313	7,9	0,500	12,7	0,094	2,4
100 253	APST-0375-0500P	7,62 m.	0,375	9,5	0,500	12,7	0,063	1,6
100 255	APST-0375-0500L	15,24 m.	0,375	9,5	0,500	12,7	0,063	1,6
100 256	APST-0375-0500K	30,48 m.	0,375	9,5	0,500	12,7	0,063	1,6
100 261	APST-0375-0563P	7,62 m.	0,375	9,5	0,563	14,3	0,094	2,4
100 259	APST-0375-0563L	15,24 m.	0,375	9,5	0,563	14,3	0,094	2,4
100 260	APST-0375-0563K	30,48 m.	0,375	9,5	0,563	14,3	0,094	2,4
100 272	APST-0375-0625L	15,24 m.	0,375	9,5	0,625	15,9	0,125	3,2
100 274	APST-0375-0625K	30,48 m.	0,375	9,5	0,625	15,9	0,125	3,2
100 276	APST-0375-0625- 150	45,72 m.	0,375	9,5	0,625	15,9	0,125	3,2
100 317	APST-0500-0688P	7,62 m.	0,500	12,7	0,688	17,5	0,094	2,4
100 318	APST-0500-0688L	15,24 m.	0,500	12,7	0,688	17,5	0,094	2,4
100 323	APST-0500-0750P	7,62 m.	0,500	12,7	0,750	19,1	0,125	3,2
100 324	APST-0500-0750L	15,24 m.	0,500	12,7	0,750	19,1	0,125	3,2
100 325	APST-0500-0750K	30,48 m.	0,500	12,7	0,750	19,1	0,125	3,2
100 351	APST-0625-0875P	7,62 m.	0,625	15,9	0,875	22,2	0,125	3,2
100 352	APST-0625-0875L	15,24 m.	0,625	15,9	0,875	22,2	0,125	3,2
100 353	APST-0625-0875K	30,48 m.	0,625	15,9	0,875	22,2	0,125	3,2
100 355	APST-0625-1000P	7,62 m.	0,625	15,9	1,000	25,4	0,188	4,8
100 356	APST-0625-1000L	15,24 m.	0,625	15,9	1,000	25,4	0,188	4,8
100 427	APST-0750-1000P	7,62 m.	0,750	19,1	1,000	25,4	0,125	3,2
100 428	APST-0750-1000L	15,24 m.	0,750	19,1	1,000	25,4	0,125	3,2
100 431	APST-0750-1000K	30,48 m.	0,750	19,1	1,000	25,4	0,125	3,2
100 460	APST-0875-1000L	15,24 m.	0,875	22,2	1,000	25,4	0,063	1,6
100 505	APST-1000-1250P	7,62 m.	1,000	25,4	1,250	31,8	0,125	3,2
100 512	APST-1000-1250L	15,24 m.	1,000	25,4	1,250	31,8	0,125	3,2
100 510	APST-1000-1375P	7,62 m.	1,000	25,4	1,375	34,9	0,188	4,8
100 513	APST-1000-1375L	15,24 m.	1,000	25,4	1,375	34,9	0,188	4,8

\*Angivna mått i mm är avrundade till en decimal. Exakta mått i tum.

För andra dimensioner eller Fullständig validering paket kontakta Saniflex AB.

Finns även med validerad sterilitet säkerhet på  $10^{-6}$  via gammastrålning enligt ISO 11137-metoden VDmax 25.

## PSI – Permanent Slang Identifikation

Förebygg risken att blanda ihop slangar och därigenom riskera batch eller produktkontaminering. Märk slangen med en färgrand, text eller annan kodning. 10 färger finns att tillgå. Märkningen klarar CIP/SIP. Vid text eller specialmärkning kontakta Saniflex AB.

Märk slangen med en färgrand, text eller annan kodning. 10 färger finns att tillgå. Märkningen klarar CIP/SIP. Vid text eller specialmärkning kontakta Saniflex AB.

